

**DOHT 070202 neutralna, W79, Vrsta: BK6425****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 070202 neutralna BK6425 Vrsta: BK6425

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Dodatna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	BK6425
Brzina reza v_c sporedna primjena	100 - 180 m/min
Glavna primjena	P

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DOHT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	W79
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje