

 KOMET**TOHX 140305 neutralna, W30, Vrsta: BK8425****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 140305 neutralna BK8425 Vrsta: BK8425

Lomač odvojenih čestica: G06

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 260 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 160 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 260 m/min
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	BK8425
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 160 m/min

Lomač odvojenih čestica	G06
Kutni radijus	0,5 mm
Dodatna primjena	M
Glavna primjena	P
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 140305 N
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	0 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje