


 KOMET®**DOHT 11T304 desna, W60, Vrsta: P25M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268856 P25M
GTIN	4047109064737
Razred artikla	24T

Opis

DOHT 11T304 desna P25M Vrsta: P25M

Posmak f: 0,05 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 100 - 180 m/min**Tehnički opis**

Vrsta	P25M
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c sporedna primjena	100 - 180 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DOHT 11T304 R

Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	W60
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje