



**WNHX 08T302 desna, W04, Vrsta: P25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268890 P25
GTIN	4047109072725
Razred artikla	24T

**Opis**

WNHX 08T302 desna P25 Vrsta: P25

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 100 - 180 m/min**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	P25
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	100 - 180 m/min

Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Dodatna primjena	M
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNHX 08T302 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W04
Kut nagiba	18 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje