

**WOHX 08T302 lijeva, W00, Vrsta: P25M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268919 P25M
GTIN	4047109072626
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 08T302 lijeva P25M Vrsta: P25M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Vrsta	P25M
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min

Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 08T302 L
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje