



WOHX 10T304 lijeva, W00, Vrsta: P25M

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268922 P25M
GTIN	4047109056510
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 10T304 lijeva P25M Vrsta: P25M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min
 Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Vrsta	P25M
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 10T304 L
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje