


WOHX 06T302 desna, W01, Vrsta: P25M

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268900 P25M
GTIN	4047109057111
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 06T302 desna P25M Vrsta: P25M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	P25M
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Dodatna primjena	M
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 06T302 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W01
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje