



WOHX 02T001 desna, W00, Vrsta: P40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268894 P40
GTIN	4047109055339
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 02T001 desna P40 Vrsta: P40

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,2 mm

Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 220 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 80 - 160 m/min

Tehnički opis

Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 220 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza v_c sporedna primjena	80 - 160 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,2 mm
Kutni radijus	0,1 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr

Vrsta	P40
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 02T001 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje