


**WOHX 060302 desna, W00, Vrsta: P25M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268898 P25M
GTIN	4047109055988
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 060302 desna P25M Vrsta: P25M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Dodatna primjena	M
Vrsta	P25M
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 060302 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje