

 KOMET**WOHX 05T302 desna, W01, Vrsta: BK6425**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Razred artikla	24T

Opis

WOHX 05T302 desna BK6425 Vrsta: BK6425

Lomač odvojenih čestica: G12

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dodatna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	BK6425
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Lomač odvojenih čestica	G12
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 05T302 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W01
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje