

**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje WOHX 080402, desni****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Razred artikla	24T

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	BK6425
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Iomač odvojenih čestica	G12
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dodatna primjena	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min

List s podacima

Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 080402 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W01
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje