

 KOMET**TOGX 06T102 neutralna, W57, Vrsta: BK8430**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Razred artikla	24T

Opis

TOGX 06T102 neutralna BK8430 Vrsta: BK8430

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Vrsta	BK8430

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOGX 06T102
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W57
Kut nagiba	14 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje