


**TOHX 090202 desna, W30, Vrsta: BK6425**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268874 BK6425
GTIN	4047109225015
Razred artikla	24T

**Opis**

TOHX 090202 desna BK6425 Vrsta: BK6425

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 120 - 180 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	120 - 180 m/min
Vrsta	BK6425
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	HM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 300 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Dodatna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 090202 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje