

**TOHX 06T102 desna, W30, Vrsta: BK6425****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268872 BK6425
GTIN	4047109224865
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 06T102 desna BK6425 Vrsta: BK6425

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Vrsta	BK6425
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dodatna primjena	M

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 06T102 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje