


 KOMET**WOHX 08T302 desna, W00, Vrsta: P25M**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Razred artikla	24T

## Opis

WOHX 08T302 desna P25M Vrsta: P25M

Lomač odvojenih čestica: G12

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 300 m/minBrzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 120 - 180 m/min

## Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Vrsta	P25M
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	G12
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 300 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	120 - 180 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dodatna primjena	M
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOHX 08T302 R
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W00
Kut nagiba	12 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje