

 KOMET**TOHX 06T102 lijeva, W30, Vrsta: BK6425****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Razred artikla	24T

Opis

TOHX 06T102 lijeva BK6425 Vrsta: BK6425

Lomač odvojenih čestica: G06

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 120 - 180 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c sporedna primjena	120 - 180 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P

Vrsta	BK6425
Lomač odvojenih čestica	G06
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Dodatna primjena	M
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOHX 06T102 L
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	W30
Kut nagiba	6 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje