

Garant**Elektronička kliješta za rezanje kabela, uska glava, FW, cijela duljina: 125mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726170 125
GTIN	4045197976468
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Precizan uski oblik. Rezne oštrice induktivno kaljene (62 – 64 HRC). Nereflektirajuća površina, zagasitog sjaja, zglob s upuštenim vijkom. Dvostruka izmjenjiva opruga za jednostavno rukovanje. **2K** navlake od izolacijskog materijala. **ESD prikladno**. Precizno brušene oštrice

Materijal:

Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju za ekstremno točne tolerancije.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,2 mm
Širina glave	10 mm
Duljina rezne oštrice	10 mm
ukupna duljina	125 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	fina vata
Atribut imena proizvoda	FW
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

