

Garant**Elektronička kliješta za rezanje, normalna glava, FW, cijela duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726210 125
GTIN	4045197976482
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Precizan uski oblik. Rezne oštrice induktivno kaljene (62 – 64 HRC). Nereflektirajuća površina, zagasitog sjaja, zglob s upuštenim vijkom. Dvostruka izmjenjiva opruga za jednostavno rukovanje. **2K** navlake od izolacijskog materijala. **ESD prikladno**. Precizno brušene oštrice

Materijal:

Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju za ekstremno točne tolerancije.

Tehnički opis

Širina glave	12 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,6 mm
ukupna duljina	125 mm
Duljina rezne oštrice	11,5 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	fina vata
Atribut imena proizvoda	FW
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

