

**Digitalno pomično mjerilo „Ultra Light“, mjerne područje: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415542 1000
GTIN	7640125712452
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Izrazito lagana pomična mjerila. Mjerna letvica sastoji se od aluminijskog šupljeg profila, velike krutosti, pojačanog s četiri kaljena i brušena čelična štapa. Veliki LCD zaslon s visinom znamenki 20 mm. Vanjski krakovi od kaljenog VA čelika prevučenog titanom. Ograničenje mjerne snage za konstantnu snagu mjerenja (7,5 – 11,5 N). Izmjenjivi cilindarski zatici za unutarnje mjerenje. Funkcije: Preset, maks-/min-, Delta, prikaz gornje i donje granice tolerancije.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. CR2032, 2 zatika za unutarnje mjerenje s kljunom.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.

Tehnički opis

Granica odstupanja	0,05 mm
Standard	Tvornička norma
Visina znakova na LCD ekranu	20 mm
Duljina kraka	202 mm
Težina	1,8 kg
Kalibriranje	A1

Očitavanje	mm / inči
Očitavanje	0,0005 col
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerno područje	0 - 1000 mm
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------