

**Digitalno pomično mjerilo „Ultra Light“, mjesto područje: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415542 600
GTIN	7640125712414
Razred artikla	46A

Opis**Izvedba:**

Izrazito lagana pomična mjerila. Mjerna letvica sastoji se od aluminijskog šupljeg profila, velike krutosti, pojačanog s četiri kaljena i brušena čelična štapa. Veliki LCD zaslon s visinom znamenki 20 mm. Vanjski krakovi od kaljenog VA čelika prevučenog titanom. Ograničenje mjerne snage za konstantnu snagu mjerenja (7,5 – 11,5 N). Izmjenjivi cilindarski zatici za unutarnje mjerenje. Funkcije: Preset, maks-/min-, Delta, prikaz gornje i donje granice tolerancije.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. CR2032, 2 zatica za unutarnje mjerenje s kljunom.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.

Tehnički opis

Standard	Tvornička norma
Granica odstupanja	0,04 mm
Kalibriranje	A1
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,01 mm
Mjesto područje	0 - 600 mm

Očitavanje	mm / inči
Duljina kraka	202 mm
Visina znakova na LCD ekranu	20 mm
Očitavanje	0,0005 col
Težina	1,5 kg
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------