

**Digitalno pomično mjerilo „Ultra Light“, mjesto područje: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415542 1500
GTIN	7640125712421
Razred artikla	46A

**Opis****Izvedba:**

Izrazito lagana pomična mjerila. Mjerna letvica sastoji se od aluminijskog šupljeg profila, velike krutosti, pojačanog s četiri kaljena i brušena čelična štapa. Veliki LCD zaslon s visinom znamenki 20 mm. Vanjski krakovi od kaljenog VA čelika prevučeni titanom. Ograničenje mjerne snage za konstantnu snagu mjerenja (7,5 – 11,5 N). Izmjenjivi cilindarski zatici za unutarnje mjerenje. Funkcije: Preset, maks-/min-, Delta, prikaz gornje i donje granice tolerancije.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. CR2032, 2 zatica za unutarnje mjerenje s kljunom.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498948.

**Tehnički opis**

Visina znakova na LCD ekranu	20 mm
Očitavanje	mm / inči
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	202 mm
Očitavanje	0,0005 col
Težina	2,2 kg

Standard	Tvornička norma
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,09 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerno područje	0 - 1500 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 2000 mm	021000 2000
--	-------------

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------