

Ansell**Par rukavica ActivArmr Hycron® 27-607, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094430 11
GTIN	10076490498792
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

ActivArmr Hycron® serija. **Otporne rukavice** od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim područjima. Visok stupanj otpornosti na oštre materijale. Robusniji i fleksibilniji od PVC-a, imaju tri puta veću dugotrajnost u odnosu na teške kožne rukavice.

Učinkovita blokada masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo. S pletivom i prevlakom na 3/4 površine za bolju prozračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Mokro prianjanje	dobro

Bez DMF-a	ne
Uljni hvat	dobro
Osjećaj dodira	umjereno
Toplinska zaštita	ne postoji
Prozračnost	umjereno
bez silikona	da
Materijal prevlake	Nitril
Udobnost	dobro
Serija	Hycron®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	4221X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Heavy Duty
Duljina	246 mm
Boja	plavo
Težina	57 g
Primjena	višekratno
Materijal	Nitril
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice