

Garant**Mekani čekić s najlonskim umetcima, prirodna, Ø kućišta / materijal: 50Gmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	752520 50G
GTIN	4045197978059
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile i izmjenjivim funkcionalnim nastavcima za primjenu kao običan mekani čekić. Stabilno, dvodijelno kućište izrađeno finim lijevom kvalitetnog oplemenjenog čelika. Mogućnost kombiniranja i zamjene nastavaka. S drškom od lakirane američke orahovine.

Upotreba:

Za poravnanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 752530, a zamjenski nastavci pod br. 752540 — 752560.

Tehnički opis

Ukupna duljina	380 mm
Težina bez umetaka	785 g
Duljina glave s umecima	138 mm
Ø udarne površine umetka	50 mm
Duljina drške	310 mm
Boja	prirodna
bez trzaja	da
Mogućnost kombiniranja umetaka	da

Vrsta proizvoda

Čekić

Pribor

Najlonski nastavak, tvrdi za mekani čekić 50

752560 50

Plastični nastavak, srednje tvrdoće za mekani čekić 50

752550 50

Drška čekića od drveta hikorije za Ø kućišta 50 mm

752530 50

Gumeni nastavak, mekani za mekani čekić 50

752540 50