

Garant**Mekani čekić s najlonskim umetcima, prirodna, Ø kućišta / materijal: 30Gmm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 752520 30G |
| GTIN | 4045197978035 |
| Razred artikla | 71D |

Opis**Izvedba:**

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile i izmjenjivim funkcionalnim nastavcima za primjenu kao običan mekani čekić. Stabilno, dvodijelno kućište izrađeno finim lijevom kvalitetnog oplemenjenog čelika. Mogućnost kombiniranja i zamjene nastavaka. S drškom od lakirane američke orahovine.

Upotreba:

Za poravnanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 752530, a zamjenski nastavci pod br. 752540 — 752560.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------|
| Duljina glave s umecima | 92 mm |
| Ø udarne površine umetka | 30 mm |
| Ukupna duljina | 300 mm |
| Duljina drške | 260 mm |
| Težina bez umetaka | 228 g |
| Boja | prirodna |
| bez trzaja | da |
| Mogućnost kombiniranja umetaka | da |

Vrsta proizvoda

Čekić

Pribor

Gumeni nastavak, mekani za mekani čekić 30

752540 30

Najlonski nastavak, tvrdi za mekani čekić 30

752560 30

Drška čekića od drveta hikorije za Ø kućišta 30 mm

752530 30

Plastični nastavak, srednje tvrdoće za mekani čekić 30

752550 30