

Garant**Mekani čekić s najlonskim umetcima, prirodna, Ø kućišta / materijal: 40Gmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	752520 40G
GTIN	4045197978042
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile i izmjenjivim funkcionalnim nastavcima za primjenu kao običan mekani čekić. Stabilno, dvodijelno kućište izrađeno finim lijevom kvalitetnog oplemenjenog čelika. Mogućnost kombiniranja i zamjene nastavaka. S drškom od lakirane američke orahovine.

Upotreba:

Za poravnanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 752530, a zamjenski nastavci pod br. 752540 — 752560.

Tehnički opis

Duljina glave s umecima	116 mm
Ukupna duljina	330 mm
Težina bez umetaka	418 g
Duljina drške	275 mm
Ø udarne površine umetka	40 mm
Boja	prirodna
bez trzaja	da
Mogućnost kombiniranja umetaka	da

Vrsta proizvoda

Čekić

Pribor

Drška čekića od drveta hikorije za Ø kućišta 40 mm

752530 40

Gumeni nastavak, mekani za mekani čekić 40

752540 40

Plastični nastavak, srednje tvrdoće za mekani čekić 40

752550 40

Najlonski nastavak, tvrdi za mekani čekić 40

752560 40