

**Garant****Mekani čekić s najlonskim umetcima, prirodna, Ø kućišta / materijal: 80Gmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	752520 80G
GTIN	4045197978073
Razred artikla	71D

**Opis****Izvedba:**

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile i izmjenjivim funkcionalnim nastavcima za primjenu kao običan mekani čekić. Stabilno, dvodijelno kućište izrađeno finim lijevom kvalitetnog oplemenjenog čelika. Mogućnost kombiniranja i zamjene nastavaka. S drškom od lakirane američke orahovine.

**Upotreba:**

Za poravnanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

**Zamjenski dio:**

Zamjenska drška dostupna je pod br. 752530, a zamjenski nastavci pod br. 752540 — 752560.

**Tehnički opis**

Ø udarne površine umetka	80 mm
Duljina drške	400 mm
Težina bez umetaka	1895 g
Duljina glave s umecima	175 mm
Ukupna duljina	500 mm
Boja	prirodna
bez trzaja	da
Mogućnost kombiniranja umetaka	da

Vrsta proizvoda

Čekić

**Pribor**

Najlonski nastavak, tvrdi za mekani čekić 80

752560 80

Gumeni nastavak, mekani za mekani čekić 80

752540 80

Drška čekića od drveta hikorije za Ø kućišta 80 mm

752530 80