

Garant**Mekani čekić s najlonskim umetcima, prirodna, Ø kućišta / materijal: 60Gmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	752520 60G
GTIN	4045197978066
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Mekani čekić s amortizacijom povratne sile i izmjenjivim funkcionalnim nastavcima za primjenu kao običan mekani čekić. Stabilno, dvodijelno kućište izrađeno finim lijevom kvalitetnog oplemenjenog čelika. Mogućnost kombiniranja i zamjene nastavaka. S drškom od lakirane američke orahovine.

Upotreba:

Za poravnanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 752530, a zamjenski nastavci pod br. 752540 — 752560.

Tehnički opis

Ø udarne površine umetka	60 mm
Ukupna duljina	410 mm
Duljina drške	335 mm
Duljina glave s umecima	149 mm
Težina bez umetaka	940 g
Boja	prirodna
bez trzaja	da
Mogućnost kombiniranja umetaka	da

Vrsta proizvoda

Čekić

Pribor

Drška čekića od drveta hikorije za Ø kućišta 60 mm	752530 60
--	-----------

Najlonski nastavak, tvrdi za mekani čekić 60	752560 60
--	-----------

Plastični nastavak, srednje tvrdoće za mekani čekić 60	752550 60
--	-----------

Gumeni nastavak, mekani za mekani čekić 60	752540 60
--	-----------