



Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, uski krakovi izvlakača, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880450 3
GTIN	4021176756634
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S veoma uskim krakovima izvlakača.

Upotreba:

Najprikladnije za uske međuprostore i općenito mjesta s otežanim pristupom.

Tehnički opis

Stezni raspon unutarnji	180 - 340 mm
Stezni raspon vanjski	65 - 250 mm
Dubina stezanja do	200 mm
Snaga	9 t
Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	27 mm
maskimalan okretni moment	250 Nm
Težina	6,885 kg

Vrsta proizvoda

Izvlakač s dva kraka