

**Honeywell****Par rukavica Polytril™, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094370 7
GTIN	3603835500034
Razred artikla	09A

**Opis****Izvedba:**

Polytril™. Rukavice s nitrilnom prevlakom za rukovanje manjim dijelovima u masnom, vlažnom i onečišćenom području.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Mokro prianjanje	dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Osjećaj dodira	dobro
Udobnost	vrlo dobro
Uljni hvat	vrlo dobro
Prozračnost	dobro

Materijal prevlake	Nitril
Veličina rukavice	7
Bez DMF-a	ne
Oznaka proizvođača	Polytril
Seriya	Polytril™
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	10
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4121X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Duljina	220 - 260 mm
Boja	bijela / siva
Težina	36-50 g
Tehnologija pletenja	13G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice