



Izvlakač s dva kraka, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880930 4
GTIN	4021176956317
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S okretnim krakovima za skidanje (za vanjsko i unutarnje izvlačenje), čvrstim poprečnim nosačem i snažnim vretenom. Željeni stezni raspon podešava se jednostavnim pomicanjem krakova za izvlačenje.

Upotreba:

Izvlakač s brzim namještanjem steznog raspona za zupčanike, ležajeve, ploče itd.

Stezni raspon vanjski: 350 mm

Stezni raspon unutarnji: 195 - 365 mm

Dubina stezanja do: 250 mm

Snaga: 7 t

Tehnički opis

Snaga	7 t
Dubina stezanja do	250 mm
Stezni raspon unutarnji	195 - 365 mm
Stezni raspon vanjski	350 mm

Vanjski šesterokut	22 mm
Broj kukica	2
Težina	6,21 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka