



Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880400 10
GTIN	4021176644856
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S rebrastim kotačićem za **brzo otpuštanje i pomicanje krakova** bez upotrebe dodatnog alata.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, zupčanika itd. **Primjenjivo kao vanjski i unutarnji izvlakač.**

Stezni raspon vanjski: 30 - 120 mm

Stezni raspon unutarnji: 70 - 180 mm

Dubina stezanja do: 100 mm

Snaga: 4,5 t

Tehnički opis

Snaga	4,5 t
Stezni raspon unutarnji	70 - 180 mm
Dubina stezanja do	100 mm
Stezni raspon vanjski	30 - 120 mm

maskimalan okretni moment	80 Nm
Vanjski šesterokut	17 mm
Broj kukica	2
Težina	1,44 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka