



Samocentrirajući izvlakač s dva kraka, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881000 4
GTIN	4021176016363
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Vrlo praktična izvedba s **namještanjem steznog raspona preko zgloba**. Pri okretanju vretena krakovi izvlakača obuhvate dio koji treba skinuti silom koja se automatski povećava. Krak izvlakača od kvalitetnog čelika.

Stezni raspon vanjski: 23 - 250 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 7 t

Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	23 - 250 mm
Snaga	7 t
Dubina stezanja do	200 mm
maskimalan okretni moment	190 Nm
Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	24 mm

Težina	3,28 kg
samocentrirajući	da
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka