



Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, uski krakovi izvlakača, tip: 30



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880450 30
GTIN	4021176756719
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S veoma uskim krakovima izvlakača.

Upotreba:

Najprikladnije za uske međuprostore i općenito mjesta s otežanim pristupom.

Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	65 - 350 mm
Dubina stezanja do	200 mm
Stezni raspon unutarnji	180 - 440 mm
Snaga	9 t
maskimalan okretni moment	250 Nm
Vanjski šesterokut	27 mm
Broj kukica	2
Težina	7,37 kg

Vrsta proizvoda

Izvlakač s dva kraka