



## Izvlakač s dva kraka, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880930 1
GTIN	4021176923777
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S okretnim krakovima za skidanje <B>(za vanjsko i unutarnje izvlačenje),</B> čvrstim poprečnim nosačem i snažnim vretenom. Željeni stezni raspon podešava se jednostavnim pomicanjem krakova za izvlačenje.

#### Upotreba:

Izvlakač s brzim namještanjem steznog raspona za zupčanike, ležajeve, ploče itd.

Stezni raspon vanjski: 100 - 100 mm

Stezni raspon unutarnji: 55 - 105 mm

Dubina stezanja do: 100 mm

Snaga: 4 t

### Tehnički opis

Stezni raspon unutarnji	55 - 105 mm
Stezni raspon vanjski	100 - 100 mm
Dubina stezanja do	100 mm
Snaga	4 t

Vanjski šesterokut	17 mm
Broj kukica	2
Težina	1,18 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka