



## Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880400 2
GTIN	4021176644931
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S rebrastim kotačićem za **brzo otpuštanje** i **pomicanje krakova** bez upotrebe dodatnog alata.

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, zupčanika itd. **Primjenjivo kao vanjski i unutarnji izvlakač.**

Stezni raspon vanjski: 40 - 160 mm

Stezni raspon unutarnji: 100 - 220 mm

Dubina stezanja do: 150 mm

Snaga: 6 t

### Tehnički opis

Snaga	6 t
Stezni raspon unutarnji	100 - 220 mm
Stezni raspon vanjski	40 - 160 mm
Dubina stezanja do	150 mm

Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	22 mm
maskimalan okretni moment	150 Nm
Težina	3,045 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka