



Hidraulička preša, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881800 1
GTIN	4021176005053
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo s hidrauličkim mehanizmom i automatskim vraćanjem. Jednostavno rukovanje: prešu se umeće između vretena izvlakača i vratila. Prešu se pritegne pomoću vretena izvlakača i stegne vreteno preše (djeluje hidraulika). Ako hod nije dovoljan, – otpustiti vreteno preše – ponoviti postupak.

Upotreba:

Za povećanje sile izvlakača od vel. 3. Na taj se način lako skidaju i dijelovi u čvstom dosjedu.

Ugradbena visina: 62 mm

Ø podiznog cilindra: 14 mm

Ø tijela: 37 mm

Hod: 10 mm

maksimalno dopušteni okretni moment: 35 Nm

maksimalno dopuštena sila izvlačenja: 100 kN

Tehnički opis

Ugradbena visina	62 mm
maksimalno dopuštena sila izvlačenja	100 kN
maksimalno dopušteni okretni moment	35 Nm
Ø podiznog cilindra	14 mm

Ø tijela	37 mm
Hod	10 mm