

**Bočna elektronička kliješta za rezanje, polirana do visokog sjaja, okrugla glava, KW, cijela duljina: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726434 115
GTIN	4003773043782
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Ručke s višekomponentnim navlakama.

**Upotreba:**

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

**Standard:**

DIN ISO 9654

**Materijal:**

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,3 - 1,3 mm
Duljina rezne oštrice	14 mm
Širina glave	11 mm
ukupna duljina	15 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do Ø	0,3 - 1 mm
Rezna oštrica	bez vate
Materijal	Čelik za kuglične ležajeve

Oblik glave	šiljasto
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 57 HRC).
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta