



Izvlakač s tri kraka i prednamjestivim rasponom, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880950 1
GTIN	4021176006616
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Snažni izvlakač za sigurno stezanje velikim silama. Simetrični krakovi jednostavno se namještaju na potreban stezni raspon ključem za namještanje. Dio koji se izvlači **čvrsto** se steže oblikom stoga ne može doći do ispadanja ili proklizavanja krakova.

Samo za vanjsko izvlačenje.

Upotreba:

Za skidanje posebno čvrsto dosjednutih kugličnih ležajeva, zupčanika, remenica i sličnih dijelova.

Stezni raspon vanjski: 20 - 100 mm

Dubina stezanja do: 100 mm

Snaga: 8 t

Tehnički opis

Snaga	8 t
Stezni raspon vanjski	20 - 100 mm
Dubina stezanja do	100 mm
Vanjski šesterokut	17 mm

maskimalan okretni moment	180 Nm
Broj kukica	3
Težina	1,24 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka