

**Plosnata kliješta za elektroniku, cijela duljina: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	727189 115
GTIN	4003773016694
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.

Ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.

Širina glave: 9,5 mm

Duljina čeljusti: 22,5 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	115 mm
Duljina čeljusti	22,5 mm
Izvedba čeljusti	iznutra glatko brušeno
Širina glave	9,5 mm
Oblik otvora ključa	plosnato, ravno

Standard	DIN ISO 9655
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Čelik za kuglične ležajeve
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Plosnata kliješta