



## Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, tip: 20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880400 20
GTIN	4021176645013
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S rebrastim kotačićem za **brzo otpuštanje i pomicanje krakova** bez upotrebe dodatnog alata.

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, zupčanika itd. **Primjenjivo kao vanjski i unutarnji izvlakač.**

Stezni raspon vanjski: 40 - 200 mm

Stezni raspon unutarnji: 100 - 260 mm

Dubina stezanja do: 150 mm

Snaga: 6 t

### Tehnički opis

Stezni raspon unutarnji	100 - 260 mm
Stezni raspon vanjski	40 - 200 mm
Snaga	6 t
Dubina stezanja do	150 mm

Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	22 mm
maskimalan okretni moment	150 Nm
Težina	3,315 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka