



Naprave za rasijecanje i struganje, s dva kraka, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881500 3
GTIN	4021176030536
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Jedna strana sa čeljustima za izvlačenje čvrsto dosjednutih dijelova, druga strana s normalnim čeljustima za izvlačenje. Za otpuštanje ležaja čeljusti se upinju bočnim pritezanjem između ležaja i ležajnog mjesta. Ležaj se u potpunosti skida okretanjem vretena.

Upotreba:

Za skidanje prstenova kugličnih ležajeva, malih zupčanika i sličnih dijelova na teško dostupnim mjestima. Koristi se za mnoge radove gdje se inače zbog nedostatka prostora ne može upotrijebiti normalni izvlakač.

Stezni raspon: 150 mm

Dubina stezanja do: 325 mm

Tehnički opis

Stezni raspon	150 mm
Dubina stezanja do	325 mm
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka

