

**Protupožarni zaštitni kombinezon, crni, konfekcijska veličina DE: 24****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091468 24 |
| GTIN | 7330509555217 |
| Razred artikla | 04T |

Opis**Izvedba:**

Robusni kombinezon za zaštitu od vatre ima podesivi elastični pojas i prethodno oblikovane laktove. Manžete rukava se mogu učvrstiti zatvaračem na čičak.

- **Džep na nogavicama s preklopom i dodatnim džepom za alat.**
- **Prsni džep s preklopom i patentnim zatvaračem.**
- **Džepovi s jastučićima za koljena na dvije različite visine.**
- **Nabori na leđima za veću slobodu kretanja.**

Standard:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasse 1**
- **EN ISO 11611, Klasse 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN 14404.

EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2.

Napomena:

Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|---|
| Konfekcijska veličina DE | 24 |
| Spol | Muškarci |
| Seriya | Odjeća za zaštitu od vatre Blakläder |
| Sastav tkanine | 85% pamuk |
| Sastav tkanine | 1% posebna vlakna |
| Sastav tkanine | 14 % poliester |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 350 g/m ² |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati |
| Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje |
| Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) |
| Lukovi | ne peglati |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
| Boja | crni |
| Standard | EN 61482-1-2 |
| Standard | EN 14404 |
| Standard | EN ISO 13034 |
| Vrsta proizvoda | Kombinezon za zaštitu od plamena |