



## Izvlakač s tri kraka i prednamjestivim rasponom, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880950 2
GTIN	4021176006791
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Snažni izvlakač za sigurno stezanje velikim silama. Simetrični krakovi jednostavno se namještaju na potreban stezni raspon ključem za namještanje. Dio koji se izvlači **čvrsto** se steže oblikom stoga ne može doći do ispadanja ili proklizavanja krakova.

Samo za vanjsko izvlačenje.

#### Upotreba:

Za skidanje posebno čvrsto dosjednutih kugličnih ležajeva, zupčanika, remenica i sličnih dijelova.

Stezni raspon vanjski: 35 - 150 mm

Dubina stezanja do: 125 mm

Snaga: 9 t

### Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	35 - 150 mm
Dubina stezanja do	125 mm
Snaga	9 t
maskimalan okretni moment	190 Nm

Broj kukica	3
Vanjski šesterokut	19 mm
Težina	1,72 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka