



## Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880400 3
GTIN	4021176645198
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S rebrastim kotačićem za **brzo otpuštanje** i **pomicanje krakova** bez upotrebe dodatnog alata.

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, zupčanika itd. **Primjenjivo kao vanjski i unutarnji izvlakač.**

Stezni raspon vanjski: 65 - 250 mm

Stezni raspon unutarnji: 180 - 340 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 8,5 t

### Tehnički opis

Snaga	8,5 t
Stezni raspon vanjski	65 - 250 mm
Stezni raspon unutarnji	180 - 340 mm
Dubina stezanja do	200 mm

Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	27 mm
maskimalan okretni moment	300 Nm
Težina	7,05 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka