



## Hidraulička preša, Tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881800 3
GTIN	4021176924408
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Čelično tijelo s hidrauličkim mehanizmom i automatskim vraćanjem. Jednostavno rukovanje: prešu se umeće između vretena izvlačka i vratila. Prešu se pritegne pomoću vretena izvlačka i stegne vreteno preše (djeluje hidraulika). Ako hod nije dovoljan, – otpustiti vreteno preše – ponoviti postupak.

#### Upotreba:

Za povećanje sile izvlačka od vel. 3. Na taj se način lako skidaju i dijelovi u čvstom dosjedu.

Ugradbena visina: 113 mm

Ø podiznog cilindra: 39,5 mm

Ø tijela: 80 mm

Hod: 7 mm

maksimalno dopušteni okretni moment: 40 Nm

maksimalno dopuštena sila izvlačenja: 300 kN

### Tehnički opis

maksimalno dopuštena sila izvlačenja	300 kN
Hod	7 mm
Ugradbena visina	113 mm
maksimalno dopušteni okretni moment	40 Nm

Ø tijela	80 mm
Ø podiznog cilindra	39,5 mm