



Unutarnji/ vanjski izvlakač, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880850 1
GTIN	3148519884579
Razred artikla	83H

Opis

Izvedba:

S dvije garniture izmjenjivih krakova za **unutarnje i vanjsko izlačenje**, pri čemu se mogu po izboru koristiti 2 ili 3 kraka.

- **Sigurno: potpuno učvršćivanje krakova za izvlačenje s pomoću narovašenog vijka.**
- **Praktično: krakovi za izvlačenje mogu se dodavati ili uklanjati i lako ih se može utaknuti.**
- **Automatski: automatsko stezanje i centriranje.**
- **Glava vretena: s graničnikom sile sigurnosni se zatik lomi u slučaju preopterećenja.**

Dio isporuke:

Osnovno tijelo s vretenom te po 3 unutarnjih i vanjskih krakova.

Stezni raspon vanjski: 7 - 140 mm

Stezni raspon unutarnji: 23 - 130 mm

Dubina stezanja do: 140 mm

Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	7 - 140 mm
Stezni raspon unutarnji	23 - 130 mm
Dubina stezanja do	140 mm

Vrsta proizvoda

Alat za izvlačenje