



Izvlakač s tri kraka i prednamjestivim rasponom, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880950 3
GTIN	4021176006876
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Snažni izvlakač za sigurno stezanje velikim silama. Simetrični krakovi jednostavno se namještaju na potreban stezni raspon ključem za namještanje. Dio koji se izvlači **čvrsto** se steže oblikom stoga ne može doći do ispadanja ili proklizavanja krakova.

Samo za vanjsko izvlačenje.

Upotreba:

Za skidanje posebno čvrsto dosjednutih kugličnih ležajeva, zupčanika, remenica i sličnih dijelova.

Stezni raspon vanjski: 50 - 200 mm

Dubina stezanja do: 165 mm

Snaga: 10 t

Tehnički opis

Dubina stezanja do	165 mm
Stezni raspon vanjski	50 - 200 mm
Snaga	10 t
Broj kukica	3

maskimalan okretni moment	250 Nm
Vanjski šesterokut	24 mm
Težina	3,5 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka