



Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, tip: 30



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880400 30
GTIN	4021176645273
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S rebrastim kotačićem za **brzo otpuštanje i pomicanje krakova** bez upotrebe dodatnog alata.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo za skidanje ležajeva, zupčanika itd. **Primjenjivo kao vanjski i unutarnji izvlakač.**

Stezni raspon vanjski: 65 - 350 mm

Stezni raspon unutarnji: 180 - 440 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 8,5 t

Tehnički opis

Stezni raspon vanjski	65 - 350 mm
Stezni raspon unutarnji	180 - 440 mm
Snaga	8,5 t
Dubina stezanja do	200 mm

Vanjski šesterokut	27 mm
maskimalan okretni moment	300 Nm
Broj kukica	2
Težina	7,51 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka