



Unutarnji/ vanjski izvlakač, Tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880850 2
GTIN	3148519884357
Razred artikla	83H

Opis

Izvedba:

S dvije garniture izmjenjivih krakova za **unutarnje i vanjsko izlačenje**, pri čemu se mogu po izboru koristiti 2 ili 3 kraka.

- **Sigurno: potpuno učvršćivanje krakova za izvlačenje s pomoću narovašenog vijka.**
- **Praktično: krakovi za izvlačenje mogu se dodavati ili uklanjati i lako ih se može utaknuti.**
- **Automatski: automatsko stezanje i centriranje.**
- **Glava vretena: s graničnikom sile sigurnosni se zatik lomi u slučaju preopterećenja.**

Dio isporuke:

Osnovno tijelo s vretenom te po 3 unutarnjih i vanjskih krakova.

Stezni raspon vanjski: 10 - 180 mm

Stezni raspon unutarnji: 50 - 170 mm

Dubina stezanja do: 190 mm

Tehnički opis

Dubina stezanja do	190 mm
Stezni raspon vanjski	10 - 180 mm
Stezni raspon unutarnji	50 - 170 mm

Vrsta proizvoda

Alat za izvlačenje