



Izvlakač s tri kraka i prednamjestivim rasponom, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880960 4
GTIN	4021176850509
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Snažni izvlakač za sigurno stezanje velikim silama. Simetrični krakovi jednostavno se namještaju na potreban stezni raspon ključem za namještanje. Dio koji se izvlači **čvrsto** se steže oblikom stoga ne može doći do ispadanja ili proklizavanja krakova.

Vanjsko i unutarne izvlačenje.

Upotreba:

Za skidanje posebno čvrsto dosjednutih kugličnih ležajeva, zupčanika, remenica i sličnih dijelova.

Stezni raspon vanjski: 20 - 250 mm

Stezni raspon unutarnji: 225 - 325 mm

Dubina stezanja: 50 mm

Dubina stezanja do: 225 mm

Snaga: 10 t

Tehnički opis

Dubina stezanja do	225 mm
Dubina stezanja	50 mm

Snaga	10 t
Stezni raspon vanjski	20 - 250 mm
Stezni raspon unutarnji	225 - 325 mm
Vanjski šesterokut	27 mm
Broj kukica	3
maskimalan okretni moment	300 Nm
Težina	11,99 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka